

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 150x20x32, Type: SC46****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596200 SC46
GTIN	9003172027968
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor aluminium en non-ferrometalen.

Specificatie:

Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel
Specificatie	Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H

Korrelgrootte	46
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	25 mm
Binnen-Ø reduceerring	20 mm
Binnen-Ø reduceerring	16 mm
Vorm	1
Schijf-Ø D	150 mm
Schijfbreedte T	20 mm
Productnaamattribuut	150×20×32
Boring-Ø H	32 mm
Producttype	Slijpmachinesteen