



Hoogwaardige afdichtingstape zwart, Breedte x lengte (mm x m): 50X5,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 4411 is speciaal ontworpen om een professionele afdichting te bieden via een bestaande verbinding of naad, die is blootgesteld aan direct zonlicht, extreme temperaturen en vochtigheid. Dankzij een Ionomeerdrager is het **bestand tegen UV- en chemicaliënbelastingen**.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Lijm: Acrylaat

Dikte: 1 mm

Technische beschrijving

Breedte	50 mm
Lengte	5,5 m
Rekbaarheid	450 %
Fabrikantnummer	4411B

Dikte	1 mm
Kleur	zwart
Trekvastheid	0,19 N/mm
Kleefkracht op staal	1,34 N/mm
Liner aanwezig	ja
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	weerbestendig
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Afdichting
Opslagtemperatuur	15 - 38 °C
Type plakband	eenzijdig
Minimale houdbaarheid	12 maand
Lijm	Acrylaat
Magazijn luchtvochtigheid	30 - 70 %
temperatuurbestendig tot	90 - 150 °C
Dragermateriaal	lonomeerbasis
Producttype	Plakband