

**Garant**
**VHM-microfrees, DLC, Ø DC × L1: 0,4X1mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	201140 0,4X1
GTIN	4045197912572
Artikelklasse	11X

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met **doorontwikkelde DLC-coating sp<sup>2</sup>**. Voor **zeer hoge prestatie- en nauwkeurigheidseisen in aluminium materialen. Extreem begrensde toleranties** zorgen voor een maximale nauwkeurigheid. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping. **Hoek α=16°**.

Toleranties:

· **Vrijloop-Ø: D<sub>1</sub> = 0 / -0,01 mm.**

### Opmerking:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, a<sub>p</sub> reductie toepassen!

Waarden voor:

Volle groef: a<sub>p</sub> = 0,25×D×a<sub>p,corr</sub>

Kanten: a<sub>p</sub> = 0,5×D×a<sub>p,corr</sub>

**Voor het berekenen van de voedingsnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!**

Bijv.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

## Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	0 / -0,005
Voeding f <sub>z</sub> voor kanten in gietaluminium	0,016 mm
Totale lengte L	45 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	0,4 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h5
Voeding f <sub>z</sub> voor spiebaanfrezen in gietaluminium	0,012 mm
Vrijloop-Ø D <sub>1</sub>	0,38 mm

Schacht-Ø $D_s$	4 mm
Afkoppellengte $L_1$ incl. vrijloop	1 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijlengte $L_c$	0,6 mm
Aantal tanden $Z$	2
Spiraalhoek	25 graden
Correctiefactor $a_{p,corr}$	1
Hoekfasehoek	90 graden
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	geschikt	480 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	440 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	200 m/min	N
PE-HD	geschikt	160 m/min	N
PA 66	geschikt	200 m/min	N
PEEK	geschikt	150 m/min	N
PF 31	geschikt	130 m/min	N

PVDF GF20	geschikt	180 m/min	N
POM GF25	geschikt	160 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	150 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	130 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	300 m/min	N
Cu	geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	200 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		