



Trekker met zijdelingse spanbeugel, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	881200 3
GTIN	4021176028403
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met de combinatie van spanbeugel en speciaal gevormde gripvlakken op de armen kunnen vastzittende lagers worden losgedreven (nr. 881180).

Toepassing:

Voor het trekken van tandwielen, rondsels, pitmanarmen, etc.

Spanwijdte buiten: 50 - 150 mm

Spandiepte tot: 140 mm

Vermogen: 7,5 t

Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	50 - 150 mm
Vermogen	7,5 t
Spandiepte tot	140 mm
maximaal draaimoment	175 Nm
Buitenzeskant	24 mm

Aantal haken	2
Gewicht	3,16 kg
Producttype	Tweearmige trekker