

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Staalraad, vermessingd, 0,30 mm, Borstel-Ø D1: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573300 100
GTIN	4017359053393
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Het hoogvaste staaldraad is voorzien van een dunne laag messing.

Met **binnendraad M14**. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	30 mm
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	100 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staalraad
Producttype	Komborstel

