

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Staalraad, vermessingd, 0,30 mm, Borstel-Ø D1: 60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573300 60
GTIN	4017359147290
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Het hoogvaste staalraad is voorzien van een dunne laag messing.

Met **binnendraad M14**. Met **binnendraad M14**.

**Toepassing:**

uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

**Technische beschrijving**

Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Maximaal toerental	12000 min <sup>-1</sup>
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staalraad

Producttype

Komborstel