



Tweearmige trekker, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	880930 1
GTIN	4021176923777
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor binnen- en buitentrekopdrachten**), sterke drager en sterke spindel. De benodigde spanwijdte wordt eenvoudig ingesteld door de armen te verschuiven.

Toepassing:

Een snel op de benodigde spanwijdte in te stellen trekker voor tandwielen, lagers, poelies enz.

Spanwijdte buiten: 100 - 100 mm

Spanwijdte binnen: 55 - 105 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 4 t

Technische beschrijving

Spanwijdte binnen	55 - 105 mm
Spanwijdte buiten	100 - 100 mm
Spandiepte tot	100 mm
Vermogen	4 t

Buitenzeskant	17 mm
Aantal haken	2
Gewicht	1,18 kg
Producttype	Tweearmige trekker