



Tweearmige trekker met snelverstelling, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	880400 2
GTIN	4021176644931
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met kartelschroef om de trekkerarmen **snel en zonder gereedschap los te maken en te verschuiven.**

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, tandwielen enz. **Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.**

Spanwijdte buiten: 40 - 160 mm

Spanwijdte binnen: 100 - 220 mm

Spandiepte tot: 150 mm

Vermogen: 6 t

Technische beschrijving

Vermogen	6 t
Spanwijdte binnen	100 - 220 mm
Spanwijdte buiten	40 - 160 mm
Spandiepte tot	150 mm

Aantal haken	2
Buitenzeskant	22 mm
maximaal draaimoment	150 Nm
Gewicht	3,045 kg
Producttype	Tweearmige trekker