



Binnen-/buitentrekker, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	880850 2
GTIN	3148519884357
Artikelklasse	83H

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee sets verwisselbare armen voor **binnen- en buitentrekopdrachten**, waarbij naar keuze 2 of 3 trekkerarmen kunnen worden gebruikt.

- **Veilig: Volledige vergrendeling van de trekkerarmen d.m.v. kartelschroef.**
- **Praktisch: Armen kunnen worden toegevoegd of verwijderd en zijn gemakkelijk verwisselbaar.**
- **Automatisch: Zelfspannend en zelfcentrerend.**
- **Spindelkop: Met krachtbegrenzer, veiligheidspen breekt bij overbelasting.**

Levering:

Basisconstructie met spindel en 3 binnen- en 3 buiten-trekkerarmen.

Spanwijdte buiten: 10 - 180 mm

Spanwijdte binnen: 50 - 170 mm

Spandiepte tot: 190 mm

Technische beschrijving

Spandiepte tot	190 mm
Spanwijdte buiten	10 - 180 mm

Spanwijdte binnen	50 - 170 mm
Producttype	Trekgereedschap