



Tweearmige trekker, Type: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	880930 20
GTIN	4021176923807
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor binnen- en buitentrekopdrachten**), sterke drager en sterke spindel. De benodigde spanwijdte wordt eenvoudig ingesteld door de armen te verschuiven.

Toepassing:

Een snel op de benodigde spanwijdte in te stellen trekker voor tandwielen, lagers, poelies enz.

Spanwijdte buiten: 200 mm

Spanwijdte binnen: 90 - 215 mm

Spandiepte tot: 175 mm

Vermogen: 4 t

Technische beschrijving

Spanwijdte binnen	90 - 215 mm
Spanwijdte buiten	200 mm
Vermogen	4 t
Spandiepte tot	175 mm

Buitenzeskant	19 mm
Aantal haken	2
Gewicht	2,645 kg
Producttype	Tweearmige trekker