

● INNOVATEST®

Hardheidsmeter Rockwell FENIX, Type: 200ACL**Bestelgegevens**

Bestelnummer	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Artikelklasse	49G

Omschrijving**Uitvoering:**

Rockwell-hardheidsmeter met zeer goede nauwkeurigheid. Stijf machineframe ook voor gebruik onder ruwe omstandigheden in de werkplaats. Ontwikkelen van meetbelasting in gesloten regelkring (**lastcel, Closed-Loop-systeem**).

Norm:

DIN EN-ISO 6508 en ASTM E-18

Levering:

Hardheidsvergelijgingsplaatje HRC met raster. Bedrijfsklare basisuitrusting: Rockwell-conus 120°, oplegtafel vlak $\varnothing = 60$ mm. Inclusief verzendverpakking.

Opmerking:

Levering wordt apart berekend. Met betrekking tot de kalibratie van de noodzakelijke belastingsniveaus en methodes, neemt u contact op met uw adviseur. Overige accessoires, zoals prismasteunen, op aanvraag.

Technische beschrijving

Rockwell-schalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Gewicht	104 kg

Hoogte	765 mm
Hoofdbelasting meetkracht	60, 100, 150 kg
Voeding	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Aflezing	1 HR
Breedte	270 mm
Maximale proefstukhoogte	260 mm
Voorbelasting meetkracht	10 kg
Maximale proefstukbreedte	150 mm
Lengte	555 mm
Bediening	met motor
Testverloop	Rockwell
Weergave	Analoge meetklok
Energievoorziening	Netvoeding
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeter