



Pen- en kogellager-trekkerassortiment



Bestelgegevens

Bestelnummer	882020
GTIN	4021176507779
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige trekker (verzinkt) met ergonomisch gevormd slagtrekkerhandvat.

Toepassing:

Voor het trekken van onderdelen met inwendige schroefdraad (conische pennen of paspennen) resp. kogellagers. In combinatie met de geschikte adapter of binnentrekker wordt het te trekken onderdeel door krachtige slagen met het slagtrekkerhandvat losgetrokken.

Levering:

Pen- en kogellagertrekker in kunststof koffer (370×320×75 mm) met 10 draadinzetstukken (M3 – M18), 2 adapterstukken voor binnentrekkers en 5 binnentrekkers (Ø 6 – 19 mm).

Technische beschrijving

Slaggewicht	0,9 kg
Binnentrekker voor Ø	6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Adapterstukken voor binnentrekkers	M7×M12; M10×M12
Slaglengte	150 mm

Geschikt voor draad	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Producttype	Pentrekker