

Garant
VHM-radiuskopieerfrees, Diamant, Ø DC × L1: 2X25mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 209791 2X25 |
| GTIN | 4045197920263 |
| Artikelklasse | 11Y |

Omschrijving
Uitvoering:

Met **kristallijne diamantcoating sp³**. Voor **zeer hoge prestatie- en nauwkeurigheidseisen** in vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. **Extreem begrensde toleranties** zorgen voor een maximale nauwkeurigheid. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping. **Hoek $\alpha=16^\circ$** .

Toleranties:

- **Snijkantradius: Radiuscontour 0 / -0,005 mm.**
- **Vrijloop-Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Opmerking:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, a_p reductie toepassen!

Waarden voor:

Kopiëren: $a_p = 0,15 \times D \times a_{p,corr}$

Voor het berekenen van de voedingssnelheid v_f het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!

Bijv.: $v_f = 18000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm}/Z] \times z$

Technische beschrijving

| | |
|--|---------|
| Snijkant-Ø D_c | 2 mm |
| Schacht-Ø D_s | 4 mm |
| Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop | 25 mm |
| Voeding f_z voor kopieerfreesen in grafiet | 0,03 mm |
| Totale lengte L | 70 mm |
| Aantal tanden Z | 2 |
| Vrijloop-Ø D_1 | 1,94 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Snijlengte L_c | 1,6 mm |
| Snijkantradius R_1 | 1 mm |
| Spiraelhoek | 30 graden |
| Correctiefactor $a_{p,corr}$ | 0,35 |
| Coating | Diamant |
| Snijmateriaal | VHM |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Tolerantie nominale \varnothing | 0 / -0,005 |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal |
| Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfreen |
| Schacht | DIN 6535 HA met h5 |
| Inwendige koeling | nee |
| Gekleurde ring | zwart |
| Producttype | Volradius- en kogelfrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------|--------------|-----------|----------|
| PVDF GF20 | geschikt | 200 m/min | N |
| POM GF25 | geschikt | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | geschikt | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | geschikt | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | geschikt | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | geschikt | 160 m/min | N |
| Hybriden | geschikt | | |
| Honeycomb Sandwich | geschikt | 350 m/min | N |
| GFK | geschikt | 190 m/min | N |
| GFK, CFK | geschikt | 190 m/min | N |
| Grafiet | geschikt | 340 m/min | N |
| nat minimaal | geschikt | | |

| | |
|-------|----------|
| droog | geschikt |
| Lucht | geschikt |