

**Kracht-combinatietang, gepolijst, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	700440 180
GTIN	4003773033134
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	180 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapstaal
Oppervlak	gezwart, kop gepolijst
vonkvrij	nee

Producttype

Multifunctionele tang