

**Kracht-combinatietang ERGO™, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701640 160
GTIN	7314150101863
Artikelklasse	730

**Omschrijving****Uitvoering:**

Chroom-vanadiumstaal, kop en scharnier verchromd. Slanke, afgeronde bekken; met binnenvertanding. Dikwandig greepmateriaal met **in- en uitschakelbare openingsveer**. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC); ook geschikt voor pianodraad.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Technische beschrijving**

Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,8 mm
totale lengte	160 mm
Norm	DIN ISO 5746
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang