

**Kracht-combinatietang ERGO™, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 701640 180 |
| GTIN | 7314150101870 |
| Artikelklasse | 730 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Chroom-vanadiumstaal, kop en scharnier verchromd. Slanke, afgeronde bekken; met binnenvertanding. Dikwandig greepmateriaal met **in- en uitschakelbare openingsveer**. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC); ook geschikt voor pianodraad.

Norm:

DIN ISO 5746.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Snijwaarden pianodraad tot Ø | 2 mm |
| Snijwaarden harde draad tot Ø | 2,5 mm |
| totale lengte | 180 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |

| | |
|-------------|-----------------------|
| vonkvrij | nee |
| Producttype | Multifunctionele tang |