



## Waterpomptang Alligator® met VDE-grepen, Totale lengte: 250mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	705740 250
GTIN	4003773039303
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Doorgestoken scharnier** (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling. **Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Tang verchromd, grepen geïsoleerd met meercomponenten-bekleding.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

### Technische beschrijving

totale lengte	250 mm
Spanwijdte voor pijpen	2 inch
Spanwijdte voor zeskant	46 mm
Greep	Meercomponenten-bekleding
Fabrikantnummer	Alligator
Oppervlak	verchromd
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

vonkvrij	nee
Mogelijkheid voor fijninstelling	nee
Zelfklemmend	ja
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang