

**Vanadium-combinatietang, blank, totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	703000 180
GTIN	4045197166005
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,8 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,2 mm
totale lengte	180 mm
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	aan binnenzijde getand
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank

vonkvrij

nee

Producttype

Multifunctionele tang