

**Kracht-combinatietang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701900 200
GTIN	4003773010029
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Geïsoleerd volgens **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	200 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,8 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee

Producttype

Multifunctionele tang