



Combinatietang, verchroomd aangegoten grepen volgens VDE, Totale lengte: 180mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	701735 180
GTIN	4003773015314
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal gereedschapsstaal, grijpbekken getand. **Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).

Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed, **aangegoten grepen.**

Norm:

DIN ISO 5746.

Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	2,2 mm
totale lengte	180 mm
Snijwaarden middelharde draad tot Ø	3,4 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Greep	aangegoten grepen
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	verchroomd
vonkvrij	nee

Producttype

Multifunctionele tang