

Garant**Verstelbaar moersleutelopzetstuk, Type-openingswijdte: 2-41 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657850 2-41
GTIN	4045197596161
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Uiterst veelzijdige toepassing dankzij verstelbare openingsbreedte.

Let op:

Steekmaatcorrectie op de momentsleutel noodzakelijk (gewijzigde instelwaarde).

Voordeel:

Bij het verstellen van de openingsbreedte **hoeft de steekmaat niet te worden aangepast.**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

Breedte b	88,6 mm
Insteekschacht	14×18 mm
Hoogte h	20,4 mm
Openingsbreedte	1/4 – 1.1/2 inch
Openingsbreedte	7 - 41 mm
Steekmaat S	85,4 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Producttype	Steeksleutelopzetstuk