

Garant**CNC-aflegbord, Breedte 1500 mm, voor gereedschapsschachten: SK50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970665 SK50
GTIN	4045197489197
Artikelklasse	91L

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Aflegbord van plaatstaal met GARANT gereedschapsoptnames van kunststof. Voorzijde met vierkante onderrand ter stabilisatie. **Verstelbereik** in de **diepte 130 mm**. Vergrendeling **horizontaal 90°** en **schuin 120°** mogelijk.

T.b.v. :

Montage door **inhangen** in **staanders (groep 92)**, **CNC-stelling nr. 970680** en **materiaalwagen nr. 918590 maat 1000 (maat 91)**.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Draagvermogen in staanders 25 kg;

Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen 50 kg.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 80 mm

Diepte: 155 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 11

Hartafstand A: 115 mm

Belastbaarheid bij inhangen in staanders: 25 kg

Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen: 50 kg

Technische beschrijving

Diepte	155 mm
--------	--------

Aantal gereedschapsopties	11
Hoogte	80 mm
Hartafstand A	115 mm
Breedte	1500 mm
voor gereedschapsschachten	SK 50
Belastbaarheid bij inhangen in standers	25 kg
Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen	50 kg
Toepassingsgebied	CNC-stelling
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Breedte 1500 mm
Producttype	Aflegbord

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type SK50	947390 SK50
-------------------------------	-------------