

Garant**Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	148200 5
GTIN	4045197923981
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Voor **zware** belasting en **nauwkeurig gebruik**. Alle afmetingen met **hoogwaardig gesmeed stalen basisdeel** en geïntegreerde vaste bek. **Ronde libel** voor recht aanbrengen.

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 7 - 20 mm

Voor handtap DIN 352: M12 – M33

voor handruimer-Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Totale lengte: 700 mm

Technische beschrijving

voor handruimer-Ø DIN 206	9 - 26 mm
Spanwijdte □	7 - 20 mm
Voor handtap DIN 352	M12 – M33
Totale lengte	700 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer