

KANON**Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten, Maximaal draaimoment: 12cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	658800 12
GTIN	4582126965402
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. **Met stalen 3-beksspanklem.**

Toepassing:

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstand) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Gewicht	290 g
maximaal draaimoment	12 cNm
Spanhouderbereik	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Draaimomentbereik	1 - 12 cNm
Draaimomentbereik	10 - 120 mNm
Norm	DIN EN ISO 6789

Weergave	analoog
Totale lengte L	106 mm
Feedback	weergevend
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Meetmethode	Draaimoment
Serie	SGK
Aansluitingsvorm	3-beksspanklem
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Schaalverdeling 1 maatstreep =	2 mNm
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aflezings omschakelbaar	Nm
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

Kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020030 400/2