

KANON
Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten, Maximaal draaimoment: 150cNm

Bestelgegevens

Bestelnummer	658800 150
GTIN	4582126965471
Artikelklasse	66F

Omschrijving
Uitvoering:

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. **Met stalen 3-beksspanklem.**

Toepassing:

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstand) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Spanhouderbereik	1 - 8,5 mm
Gewicht	600 g
maximaal draaimoment	150 cNm
Ø	63 mm
Draaimomentbereik	10 - 150 cNm
Draaimomentbereik	100 - 1500 mNm
Aanduiding ont koppeling	optisch

Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Serie	SGK
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Meetmethode	Draaimoment
Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	2 cNm
Totale lengte L	132 mm
Feedback	weergevend
Aansluitingsvorm	3-beksspanklem
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 6\%$
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020030 400/2