

**Rondbuigtang, verchromd met VDE-isolatie, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	710700 160
GTIN	4003773033790
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met korte, sterke bekken (rond). Bekken aan de binnenzijde glad.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding, **isolatie tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	160 mm
Beklengte	30 mm
Bekvorm	rond
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745
Uitvoering bekken	binnenzijde glad
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak tang	verchromd

Producttype

Rondbuigtang