



Ventilatiefilteropzet voor veiligheidskasten



Bestelgegevens

Bestelnummer	981100
GTIN	4250101104541
Artikelklasse	96G

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet systeem met luchtafvoermotor, speciaal filter met actieve koolstof, afvoerlucht- en filtercontrole. Plaatstalen behuizing.

Voordeel:

- **Geen dure luchtafvoerleidingen nodig.**
- **Eenvoudige en veilige montage.**
- **Gebied met explosiegevaar rondom de kast komt te vervallen.**
- **Grote flexibiliteit bij de keuze van de plaats.**
- **Actieve bescherming van personen door betrouwbare opvang van dampen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze blijven achter in het systeemfilter.**
- **Filterverzadiging >99,999%.**
- **Fluisterstil, slechts ca.39dB(A).**

Toepassing:

Voor een veilige technische ventilatie van veiligheidskasten in werkruimtes conform de vereisten van TRGS510 Appendix3.

Filter alleen geschikt voor oplosmiddeldampen (koolwaterstoffen), niet voor bijtende, agressieve stoffen zoalscitroenzuur.

T.b.v. :

Veiligheidskasten nr. 981015; 981025; 981035.

Kleur:

Behuizing met **poedercoating**.

Opmerking:

- **Jaarlijkse vervanging van het filter met afvoer van het vuile filter door asecos-onderhoudsmonteur (bij normale belasting met schadelijke stoffen) wordt aanbevolen.**

Hoogte: 210 mm

Breedte: 305 mm

Diepte: 555 mm

Technische beschrijving

Hoogte	210 mm
Diepte	555 mm
Breedte	305 mm
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Producttype	Ventilatiefilter opzetstuk