

**Erdi****Ideaal-plaatschaar, Links snijdend, Totale lengte: 240mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	766200 240
GTIN	4010220010976
Artikelklasse	73X

## Omschrijving

### Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.

Microvertanding. Schaarkop van extra gehard **edelstaal** (HRC 60 – 62), gesmede volstalen armen met beschermnok.

**Snijcapaciteit:** plaat tot 2,0 mm, V2A-plaat tot 1,5 mm.

- **Geoptimaliseerde snijhoek voor verbeterd plaatverloop.**
- **Dankzij gereduceerde openingshoek van de grepen en snijkantverlenging richting scharnier minder krachtsinspanning bij het knippen.**

### Toepassing:

voor doorlopende rechte snedes en figuren.

## Technische beschrijving

Lengte snijkanten	24 mm
totale lengte	240 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar

## Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar

766110