

Garant**Halfronde tang gebogen VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713710 200
GTIN	4045197501493
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Beklengte	73 mm
Bekvorm	ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° – 45°)
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)

Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang