

**Garant****Halfronde tang, recht VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713310 160
GTIN	4045197501462
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

**Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	160 mm
Beklengte	50 mm
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745

Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang