

Opleidings-gereedschapsassortiment elektriciens, 25-delig zonder gereedschapstas



Bestelgegevens

Bestelnummer	680445
GTIN	2050001017567
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

bevat een hoogwaardige basisuitrusting voor leerlingen in de richting elektronicus, als aanvulling op de aanwezige werkplaatsuitrusting.

Levering:

GARANT schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 465960 gr. 2

DICK halfronde vijl: 1 St. nr. 513300 maat 250

Hardhouten vijlhandvat: 1 St. nr. 519400 maat 120

PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150

Wera sleufschroevendraaier, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. nr. 663100 maat 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Wera schroevendraaiers voor Phillips, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. nr. 668600 maat 1; 2

KNIPEX® combinatietang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 701700 maat 160

KNIPEX® waterpomptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 705740 maat 250

KNIPEX® platbuigtang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 710300 maat 160

KNIPEX® rondbuigtang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 710700 maat 160

KNIPEX® halfronde tang, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. nr. 713300 maat 160; 200

GARANT elektronica-zijsnijtang: 1 St. nr. 726210 maat 125

JOKARI® Automatische striptang: 1 St. nr. 728622 maat 6

JOKARI® ontmantelings- en stripgereedschap voor alle gangbare coaxkabels: 1 St. nr. 729806 maat RG58/59

GARANT bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 300

Kunststof hamer: 1 St. nr. 754200 maat 32

Kabelmes met houten greep, inklapbaar: 1 St. nr. 844500 gr. 1

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

Accessoires

Kabelmes met houten greep, inklapbaar Type 1	844500 1
Platbuigtang, verchromdmet VDE-isolatie Totale lengte 160 mm	710300 160
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663100 5,5
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663100 2,5
Waterpomptang Alligator®met VDE-grepen Totale lengte 250 mm	705740 250
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 8 mm	663100 8
Rondbuigtang, verchromdmet VDE-isolatie totale lengte 160 mm	710700 160
Elektronica-zijsnijtang, standaardkopvorm Totale lengte 125 mm	726210 125
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663100 3,5
Coaxstriptang Voor coaxkabeltype RG58/59	729806 RG58/59
Kunststof hamer met polyurethaan doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754200 32
Houten duimstok, wit Lengte 2 m	465950 2
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300

Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668600 2
Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand	581220
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668600 1
Combinatietang, verchromdVDE-isolatie Totale lengte 160 mm	701700 160
Halfronde vijl Lengte zonder arend 250 mm	513300 250
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663100 4
Striptang, aantrekkelijk geprijsde uitvoering Voor draaddoorsnede 6 mm ²	728622 6
Halfronde tang, rechtVDE-isolatie Totale lengte 160 mm	713300 160
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 6,5 mm	663100 6,5
Halfronde tang, rechtVDE-isolatie Totale lengte 200 mm	713300 200
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150