



Precisie-borgveertang, Type: J2



Bestelgegevens

Bestelnummer	719790 J2
GTIN	4003773048534
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed.

Met ingezette precisiepunten. Vorm C – rechte bekken.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
Vorm	C
Voor binnenborgveer-Ø	19 - 60 mm
Punt-Ø	1,8 mm
Norm	DIN 5256 C
Toepassing borgveertangen	Binnenring recht
Bekvorm	recht

Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Materiaal punt	Speciaal staal
Oppervlak	grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag	nee
Handvat met vastzetmechanisme	ja
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang