

Garant

Machineklem voor 5-assige bewerking Xpent, Type: 1S



Bestelgegevens

Bestelnummer	361100 1S
GTIN	4045197926906
Artikelklasse	310

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Flexibel, modulair spansysteem.**
- **Alle functievlakken gehard en geslepen.**
- **Spankracht tot 40 kN bij 90 Nm draaimoment.**
- **Beide spanmodules individueel op basisrail te positioneren.**
- **Variabel span- resp. verstelbereik.**
- **Herhalingsnauwkeurigheid < 0,01 mm.**
- **Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200mm.**

Toepassing:

Perfect voor de echte 5-zijdige bewerking.

In combinatie met verschillende bekken is conventioneel spannen met glad vlak en spannen van onbewerkte delen mogelijk.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelverlengstuk, kruk / schroevendraaier voor binnenzeskantbouten (bij type 1S), spanmodule vast, spanmodule mobiel.

Accessoires:

Spanmodules nr. 361105 – 361110, middenbek nr. 361111, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstukken nr. 361120, spanklemstukken nr. 361165, momentsleutel nr. 656050 gr. 120, bitdop nr. 643329, werkstukaanslag nr. 360094, opzetbekken nr. 361123 – 361138.

Opmerking:

Geschikte opzetbekken nr. 361123 – 361137 en voorzetbekken nr. 361140 – 361151 worden niet meegeleverd. Bij spansituatie S4 is nog een spindelverlengstuk nr. 361120

nodig. Voor een perfecte smering van het gereedschap adviseren wij universeel vet nr. 083592 PLUS.

Technische beschrijving

C ₁	77,5 mm
maximaal draaimoment	90 Nm
Spanbereik S4	286 - 386 mm
Spanbereik S3	186 - 290 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Xpent1-2
Groefbreedte n H7	20 mm
Lengte L	454 mm
Breedte B	125 mm
Hoogte basisdeel c	125,5 mm
Hoogte h	45 mm
Sleutelwijdtematen	5 mm
Sleutelwijdtematen	10 mm
Spanbereik S1	6 - 108 mm
Gewicht	34 kg
Spanbereik S2	104 - 208 mm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Serie	Xpent
Maat spindelverlengstuk	100
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem