

Garant**Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale Ø DC: 28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	160200 28
GTIN	4045197927507
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **linkse spiraal** 7 – 8° en lange aansnijding over 1/4 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

Handruimers **nageslepen voor passing volgens uw gegevens.**

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Technische beschrijving

Snijlengte L_c	124 mm
Ø-Bereik	27,201 - 28,2 mm
Afkoppellengte L_1	155 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Totale lengte L	247 mm
Aantal snijkanten Z	10
Nominale Ø D_c	28 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiraelhoek	7-8 graden

Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		