

WEKEM®**Vloeibaar metaal, pasta 2×250 g, Inhoud: 500g**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083382 500
GTIN	4260205366004
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

2-componenten-epoxy-plamuurmiddel voor staal met hoge drukvastheid. Uitstekend bestand tegen agressieve chemicaliën. Na uitharding zeer geschikt voor verspanende nabewerking.

Toepassing:

Voor reparatie van matrijzen en van scheuren in behuizingen en machineonderdelen, voor het reproduceren van versleten metalen delen.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Treksterkte	25 N/mm ²
Fabrikantnummer	WS-362-500
Dynamische viscositeit	750000 mPas
geschikt voor toepassingsgebied	Reparatie
Vorm	Pasta
geschikt voor materiaal	Aluminium
geschikt voor materiaal	hout

geschikt voor materiaal	Keramiek
geschikt voor materiaal	Gietijzer
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Beton
Hardheid volgens Shore A	68
Inhoud	500 g
UN-nummer	UN3082
Kleur	grijs
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Opslagtemperatuur	10 °C
Eigenschap	hersluitbaar
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Temperatuur toepassingsgebied	-35 °C
Chemische basis	Epoxyhars
Dichtheid	1,8 g/cm ³
Volledig uitgehard na	15 min
Handvastheid na	4 - 6 min
Producttype	Tweecomponenten-lijm