

**Garant**
**CNMM 160616, Soort: HB7120-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMM 160616 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VR  
 Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

### Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Snijdiepte $a_p$	2 - 8 mm
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	VR
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien