

Garant
CNMM 160616, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250460 HB7140-1
GTIN	4045197928085
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160616 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,8 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Spaanbreker	VR
Soort	HB7140-1

Voeding f	0,2 - 0,8 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien