

Garant
CNMG 120416, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250328 HB7140-1
GTIN	4045197927989
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,6 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Soort	HB7140-1

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien