


Garant
SNMM 190624, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMM 190624 HB7140-1 Hoekradius: 2,4 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 12 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VR
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Soort	HB7140-1

Hoekradius	2,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 190624
Aantal wisselingen/snikanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien