

Garant
CNMM 160624, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160624 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	continu
Spaanbreker	VR
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	2,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Soort	HB7120-1
ISO-code wisselplaat	CNMM 160624
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien