

**Garant**
**CNMG 190616, Soort: HB7120-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMG 190616 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

### Technische beschrijving

Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Hoekradius	1,6 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Spaanbreker	VM

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien