


Garant
SNMG 190616, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190616 HB7120-1 Hoekradius: 1,6 mm
 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Hoekradius	1,6 mm

Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien