

Garant
CNMM 190616, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 190616 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Spaanbreker	VR
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	2 - 8 mm

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190616
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien