

Garant
SNMG 190616, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251238 HB7140-1
GTIN	4045197928320
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190616 HB7140-1 Hoekradius: 1,6 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,6 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien