

**Garant**
**CNMM 190624, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMM 190624 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VR  
 Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Spaanbreker	VR
Snijdiepte $a_p$	2 - 8 mm
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snedecndities	continu

Hoekradius	2,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190624
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien