

**Garant**
**CNMM 190624, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMM 190624 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VR  
 Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	2,4 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,8 mm/omw,
Spaanbreker	VR
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Soort	HB7140-1

Snijdiepte $a_p$	2 - 8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien