

Garant
DNMG 150408, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	continu
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7120-1
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien