

Garant
DNMG 150404, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien