

Garant**DNMG 150408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snijmateriaal	HM

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VG
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien