

Garant
DNMG 150412, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien